

**Garant****Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	VC.. 0501..
Set di viti per inserti	269028 26
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Codice ISO portautensile	E08F SV95CR/L05
Altezza di serraggio $L_2$	7,5 mm
Larghezza del collo $L_4$	6 mm
Spostamento centrale $L_3$	5 mm
Misura inserto	5 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	9,2 mm
Lunghezza complessiva $L$	80 mm
Lunghezza della testina $L_1$	26 mm
Profondità utile $T$	3 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------