

Garant GRIDLINE

Set di conche, 46×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/3**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950610 50/3
GTIN	4062406286590
Classe articolo	9GB

Descrizione**Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori. I set riempiono completamente un cassetto 46×24G.

Per:

Cassetti 46×24G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 12× Dim. 6×8/4; 9× Dim. 6×8/2; 6× Dim. 2×8/1

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 5× Dim. C; 2× Dim. A

Descrizione tecnica

Per cassette profondità utile	600 mm
Materiale	plastica
Conche altezza	25 mm
Per cassette con larghezza utile in G	46
Superficie utile dei cassette in G	46×24
Per cassette con profondità utile in G	24
Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm

Per altezza frontalini dei cassettei	125 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	100 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	250 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Per cassettei larghezza utile	1150 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Profondità	600 mm
Larghezza in G	46
Profondità in G	24
Larghezza	1150 mm
Altezza	25 mm
Peso	2,832 kg
Attributo del nome del prodotto	46x24G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/4	951415 6X8/4
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X8/1	951415 2X8/1
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo A	951275 A
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo C	951275 C
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/2	951415 6X8/2