

**Mahr****Calibro a corsoio digitale universale Multimar 25 EWR, Intervallo di misurazione: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415546 1250
GTIN	4059192003289
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Bracci di misura intercambiabili, punte tastatrici ed elementi di arresto (accessorio opzionale). Display numerico sempre leggibile da parte dell'operatore. Possibilità di ampliamento del campo d'impiego tramite rotazione. Distribuzione uniforme del peso con dimensioni ridotte, dal momento che entrambi i supporti per i bracci di misura possono essere fatti scorrere sulla guida. Corsoio e guida inossidabili e temprati.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Accessori speciali:**

Bracci di misura n. art. 428101, arresto di profondità n. art. 428111, morsetti di misura n. art. 428141, tastatori n. art. 428120; 428130; 428160; 428170.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 mm
Lettura	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Limite di errore	0,04 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Lettura	0,0005 pollici

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Accessori

Coppia di arresti di profondità per bracci di misura	428111
Coppia di morsetti di misura con foro Modello A	428141 A
Coppia di tastatori per interni semicilindrici	428170
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 100 mm	428101 100
Tastatore per esterni piano di Ø 7,5 mm, 1 pezzo	428130
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 35 mm	428101 35
Coppia di morsetti di misura con foro Modello B	428141 B
Coppia di tastatori per esterni piani	428160
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 25 mm	428101 25
Tastatore per interni sferico di Ø 7,5 mm, 1 pezzo	428120
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 70 mm	428101 70

