

**Mahr****Calibro a corsoio digitale universale Multimar i-wi, Intervallo di misurazione: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415548 1250
GTIN	4059192062040
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Bracci di misura intercambiabili, punte tastatrici ed elementi di arresto (accessorio opzionale). Display numerico sempre leggibile da parte dell'operatore. Possibilità di ampliamento del campo d'impiego tramite rotazione. Distribuzione uniforme del peso con dimensioni ridotte, dal momento che entrambi i supporti per i bracci di misura possono essere fatti scorrere sulla guida. Corsoio e guida inossidabili e temprati.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Accessori speciali:**

Bracci di misura n. art. 428101, arresto di profondità n. art. 428111, morsetti di misura n. art. 428141, tastatori n. art. 428120; 428130; 428160; 428170.  
Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 mm
Lettura	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Limite di errore	0,04 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Lettura	0,0005 pollici

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Accessori

Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 100 mm	428101 100
Coppia di tastatori per esterni piani	428160
Coppia di tastatori per interni semicilindrici	428170
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 70 mm	428101 70
Coppia di morsetti di misura con foro Modello A	428141 A
Tastatore per esterni piano di Ø 7,5 mm, 1 pezzo	428130
Coppia di morsetti di misura con foro Modello B	428141 B
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 35 mm	428101 35
Tastatore per interni sferico di Ø 7,5 mm, 1 pezzo	428120
Coppia di arresti di profondità per bracci di misura	428111
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 25 mm	428101 25