

**Tavolo mobile con 2 piani di carico fino a 1200 kg, Modello: 12497****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919865 12497
GTIN	4017976112497
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in legno compensato impermeabilizzato.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), in gomma piena elastica di qualità superiore (200x50 mm) di colore grigio-azzurro che non lasciano tracce, e mozzi su cuscinetti a sfera.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Portata massima	1200 kg
Larghezza	910 mm
Peso	54 kg

Altezza piano di carico inferiore	283 mm
Altezza piano di carico superiore	925 mm
Profondità piano di carico	700 mm
Profondità	700 mm
Portata piano di carico superiore	500 kg
Altezza	925 mm
Ø Ruota	200 mm
Larghezza piano di carico	700 mm
Modello	12497
Tipo di prodotto	Tavoli mobili