


Garant**Spazzola lamellare abrasiva in tela (CER), Ø 100×100 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568463 80
GTIN	4062406287085
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio di lamelle di tessuto abrasivo rispetto all'asse della spazzola rotativa. Dimensioni standard Ø 100×100 mm oppure esecuzione sottile Ø 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento Ø 19 mm con sede multipla.

Uso:

Grana ceramica (CER) ideale per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di nichel. Elevata capacità di asportazione e smerigliatura a freddo.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Descrizione tecnica

Sostrato del materiale abrasivo	Tessuto
Velocità consigliata	3700 min ⁻¹
Grana	80
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×100 mm
Ø Foro	19 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
CuZn	limitatamente adatta		
a secco	idonea		