

Garant

**Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto (ZA), Ø 100×100 mm,
Confronto granulometrico: 100**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568477 100
GTIN	4062406287092
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensioni standard Ø 100×100 mm oppure esecuzione sottile Ø 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro dell'attacco Ø 19 mm con sede multipla.

Tessuto particolarmente resistente e con struttura fine con zirconio (ZA). Ideale per la lavorazione dell'acciaio legato.

Uso:

Pulizia e levigatura rapide di superfici.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	100
Velocità consigliata	2800 min ⁻¹
Sostrato del materiale abrasivo	Tessuto per la pulizia
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)

Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×100 mm
Ø Foro	19 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		