

fetra[®]
....**Carrello cassone con pareti in lamiera di acciaio, 5 piani di carico, Modello: 5493****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919883 5493
GTIN	4017976019192
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura con angolari in acciaio con maniglia tubolare. Pareti frontali, parete longitudinale, anta battente e tetto rivestiti con lamiera di acciaio zincata di 1 mm di spessore. Anta a doppio battente in acciaio angolare dotata di cremonese con maniglia girevole e serratura a cilindro. 1 pianale fisso e 4 mobili in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato. Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti.

Norma:**EN 1757-3****Verniciatura:**Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.**Descrizione tecnica**

Profondità piano di carico	780 mm
Altezza piano di carico 1	292 mm

Altezza piano di carico 2	582 mm
Profondità	845 mm
Ø Ruota	200 mm
Altezza piano di carico 4	1182 mm
Portata totale	750 kg
Larghezza	1370 mm
Altezza piano di carico 3	882 mm
Altezza piano di carico 5	1482 mm
Peso	199 kg
Portata per ripiano	90 kg
Larghezza piano di carico	1200 mm
Materiale ruota	TPE
Altezza	1792 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100
Tipo di prodotto	Carrello a cassone