

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Carrello cassone con pareti in lamiera di acciaio, 5 piani di carico, Modello: 5492****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919883 5492
GTIN	4017976019185
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Struttura con angolari in acciaio con maniglia tubolare. Pareti frontali, parete longitudinale, anta battente e tetto rivestiti con lamiera di acciaio zincata di 1 mm di spessore. Anta a doppio battente in acciaio angolare dotata di cremonese con maniglia girevole e serratura a cilindro. 1 pianale fisso e 4 mobili in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato. Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti.

**Norma:****EN 1757-3****Verniciatura:**Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.**Descrizione tecnica**

Altezza piano di carico 3	882 mm
Portata totale	750 kg

Altezza piano di carico 5	1482 mm
Altezza piano di carico 2	582 mm
Altezza piano di carico 4	1182 mm
Peso	162 kg
Altezza piano di carico 1	292 mm
Profondità piano di carico	680 mm
Portata per ripiano	90 kg
Profondità	745 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Larghezza	1170 mm
Altezza	1792 mm
Materiale ruota	TPE
Ø Ruota	200 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100
Tipo di prodotto	Carrello a cassone