

**Calibro a corsoio digitale TESA-CAL IP67, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 412760 300 |
| GTIN | 7630041148664 |
| Classe articolo | 45A |

Descrizione**Esecuzione:**

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modalità di misura ABS. Protezione totale contro i liquidi. Dotato di rullo di regolazione.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero |
| Rullo di regolazione | sì |
| Durata batterie | 12000 ore |
| Lettura | 0,0005 pollici |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm |
| Intervallo di misurazione | 0 - 300 mm |
| Lettura | 0,01 mm |
| Spegnimento automatico | sì |

| | |
|--|------------------------------|
| Taratura | A1 |
| Asta di profondità | sì |
| Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by | sì |
| Commutazione in stand-by | sì |
| Risoluzione | mm/pollici |
| Lunghezza dei becchi | 64 mm |
| Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Norma | ISO 13385 |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX |
| Tutti i componenti | temprata |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm | 021010 300 |
| Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm | 021000 300 |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|