



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Pedana per macchine con regolazione dell'altezza, mobile, Numero di gradini inclusa piattaforma: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966205 1
GTIN	4031405304147
Classe articolo	98G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta struttura in alluminio con gambe pieghevoli a 2 posizioni per tre diverse altezze di lavoro (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Superficie d'appoggio in multistrato con trattamento antiscivolo, spazio sufficiente per due persone e gli strumenti di lavoro, superficie di appoggio 1,7 × 0,6 m. Gradini scanalati di 65 mm di profondità per garantire la massima sicurezza durante la salita e la discesa. Con ruote per facilitare gli spostamenti. Piedini in plastica antiscivolo. Carico massimo 300 kg. Facilità di trasporto con le seguenti dimensioni (larghezza×profondità×altezza in m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

### Descrizione tecnica

Esecuzione scaletta	livello
Peso	24,5 kg
Profondità pioli / gradini	65 mm
Profondità superficie di appoggio	0,73 m
Altezza piattaforma senza corrimano	0,25 m
Altezza piattaforma senza corrimano	0,48 m
Altezza piattaforma senza corrimano	0,73 m

Larghezza superiore appoggio	1,71 m
Larghezza superiore appoggio	2 m
Larghezza superiore appoggio	2,2 m
Altezza di lavoro circa	2,25 m
Altezza di lavoro circa	2,5 m
Altezza di lavoro circa	2,75 m
Ruote	sì
Regolabili in altezza	sì
Portata scale	300 kg
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro