



## Salopette multinorma PRO-LINE, blu marino / blu pervinca, Taglia: 62



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091726 62
GTIN	4057121337221
Classe articolo	09S

### Descrizione

#### Esecuzione:

La linea di abbigliamento Rofa PRO-LINE è realizzata con un **tessuto di raso Proban® innovativo e leggero** che garantisce un alto livello di comfort e sicurezza. Questi indumenti multinorma ignifughi e idrorepellenti sono particolarmente adatti per i lavori di saldatura e per le operazioni in aree caratterizzate dalla presenza di archi voltaici di disturbo e calore. Il livello di protezione è indicato sull'orlo della giacca e sui tasconi dei pantaloni. Gli **elementi riflettenti e a contrasto** posizionati in punti strategici assicurano una buona visibilità. Gli indumenti mantengono inoltre le loro proprietà ignifughe anche dopo un **lavaggio industriale** intensivo. La salopette bicolore della linea di indumenti multinorma PRO-LINE è provvista di **bretelle elasticizzate** per offrire un comfort elevato. La cintura dei pantaloni è munita di un **inserto elastico laterale**.

- **Patta con chiusura lampo.**
- **Tasca sulla pettorina con patella e bottoni a pressione.**
- **Due tasche laterali.**
- **Tascone con tasca portacellulare inclusa con patella e bottoni a pressione.**
- **Tasche portametro e tasche posteriori con patella e bottone a pressione.**
- **Tasche sulle ginocchia.**

#### Norma:

- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**

- EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
- EN 13034 Typ 6
- EN 61482-1-2

**Nota:**

Su richiesta sono disponibili indumenti multinorma PRO-LINE con grammatura 400 g/m<sup>2</sup> certificati a norma EN ISO 11611, classe 2. Disponibile su richiesta in altri colori (monocolore o bicolore). La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

## Descrizione tecnica

Taglia DE	62
Serie	PRO-LINE
Composizione del tessuto	65% cotone
Composizione del tessuto	2% altra fibra
Composizione del tessuto	33% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	350 g/m <sup>2</sup>
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore	blu marino / blu pervinca
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Tipo di prodotto	Salopette catarifrangente