

**Trabattello pieghevole, esecuzione standard, Altezza piattaforma: 1550mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966311 1550
GTIN	4003866535125
Classe articolo	96Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Trabattello pieghevole con telaio facilmente utilizzabile con una mano dotato di robusto pulsante di arresto, che permette di effettuare operazioni di blocco e sblocco con un semplice clic. Blocco di base brevettato. Guida a innesto in plastica dura a scorrimento facilitato: nessun inceppamento del telaio a incastro. Larghezza impalcatura: 0,72 m; lunghezza impalcatura: 1,8 m, incluse ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, Ø 125 mm. Possibilità di ampliamento fino a un'altezza di lavoro di max. 7,65 m.

**Norma:**

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>).

**Descrizione tecnica**

Altezza struttura	2,65 m
Altezza di lavoro circa	3,55 m
Peso	68 kg
Portata scale	200 kg
Tipo di prodotto	Impalcatura

