

HEDI

Lampada a LED mobile, 230 V, Potenza assorbita: 150W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081211 150
GTIN	4003644022489
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio e lampada. Interruttore On / Off sul corpo.

Lampada SMD a LED per uso mobile con supporto robusto (protezione totale).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Tensione nominale	230 V
Corrente di illuminazione	16500 lm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Grado di protezione IP	IP 54
Peso	8300 g
Lunghezza cavo di collegamento.	5 m
Lampadine	Modulo LED
Zona ATEX	Nessuna

Lunghezza complessiva	430 mm
Larghezza complessiva	310 mm
Altezza complessiva	430 mm
Attributo del nome del prodotto	230 V
Tipo di prodotto	Lampade