

Garant GRIDLINE

**Carrelli per officina XL ToolCar, 20×20G, Numero dei cassetti: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914590 7
GTIN	4062406294854
Classe articolo	9GT

**Descrizione****Esecuzione:**

Carrello per officina XL ToolCar con profondità 600 mm abbinabile con **tappetino GARANT GridLine** antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici. Semplice sostituzione del top con altri piani di lavoro (ad es. bambù). Portavalori/vano laterale bloccabile centralmente insieme ai cassetti.

Gli spigoli delle fiancate del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. In caso di collisione, evitano che le superfici e i pezzi delicati si danneggino. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 200 mm, con superficie di scorrimento in TPU antitraccia, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafile. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

**Fornitura:**

Incluse suddivisioni:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 parete fessurata n. art. 951520 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 parete fessurata n. art. 951520 Dim. 125.

**Verniciatura:**

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

**Nota:**

Per cassette alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951520 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951570 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951570 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;

divisori fessurati n. art. 951520 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;

separatori lisci a incastro 951721 – 951821 Dim. 75; n. art. 951731 – 951821 Dim. 125 e n. art. 951741 – 951821 Dim. 200.

## Descrizione tecnica

Profondità	630 mm
Peso	118 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Portata massima totale	600 kg
Numero dei cassettei	7
Altezza	1080 mm
Serie	ToolCar
Profondità utile cassettei	500 mm
Larghezza	820 mm
Larghezza utile cassettei	500 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Cassetti profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassettei in G	20×20
Portata cassettei/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

---

## Accessori

Divisori fessurati bilateraliprofondità 20G Per altezza  
frontalino cassette 75 mm

951520 75

Divisori fessurati bilateraliprofondità 20G Per altezza  
frontalino cassette 125 mm

951520 125