

Garant GRIDLINE

Carrelli per officina XL ToolCar, 20×20G, Numero dei cassetti: 6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914590 6
GTIN	4062406294847
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello per officina XL ToolCar con profondità 600 mm abbinabile con **tappetino GARANT GridLine** antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici. Semplice sostituzione del top con altri piani di lavoro (ad es. bambù). Portavalori/vano laterale bloccabile centralmente insieme ai cassetti.

Gli spigoli delle fiancate del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. In caso di collisione, evitano che le superfici e i pezzi delicati si danneggino. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 200 mm, con superficie di scorrimento in TPU antitraccia, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafile. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Fornitura:

Incluse suddivisioni:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 parete fessurata n. art. 951520 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 parete fessurata n. art. 951520 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Per cassette alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951520 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951570 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951570 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;

divisori fessurati n. art. 951520 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;

separatori lisci a incastro 951721 – 951821 Dim. 75; n. art. 951731 – 951821 Dim. 125 e n. art. 951741 – 951821 Dim. 200.

Descrizione tecnica

Altezza	1080 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Serie	ToolCar
Numero dei cassettei	6
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza	820 mm
Larghezza utile cassettei	500 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Profondità utile cassettei	500 mm
Profondità	630 mm
Peso	111 kg
Portata massima totale	600 kg
Superficie utile dei cassettei in G	20×20
Portata cassettei/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

Accessori

Divisori fessurati bilateraliprofondità 20G Per altezza
frontalino cassette 125 mm

951520 125

Divisori fessurati bilateraliprofondità 20G Per altezza
frontalino cassette 75 mm

951520 75