

Mitutoyo**Trasmettitore U-WAVE-TMB con Bluetooth per micrometri, Modello: IP67****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di trasmissione dati wireless U-WAVE fit.

- **Collegamento diretto del trasmettitore sul retro dello strumento di misura, senza la presenza di cavi che possono dare fastidio.**
- **Conferma sicura del trasferimento dati mediante beep di segnalazione o segnale a LED rosso/arancione/verde.**
- **Portata di ca. 20 metri (nel campo visibile)**
- **Durata della batteria eccezionale: 400.000 trasmissioni dati con una sola batteria.**

Compatibile con la app opzionale **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Per:

Micrometri / comparatori Coolant-Proof IP65 n. art. 434065, 434461, 434622

Nota:

Si prega di ordinare il modulo di collegamento e il trasmettitore.

Descrizione tecnica

Feedback	LED
Serie	HCT

Applicazione radio	Software del produttore
Applicazione radio	HCT Mobile App
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Tipo di prodotto	Trasmettitori