

Garant**Paio di guanti MASTER FIT, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094303 8
GTIN	4062406295431
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti per montaggio MASTER FIT. Con un innovativo rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua per le massime prestazioni in termini di precisione, flessibilità e sensibilità tattile negli ambienti asciutti. Superficie ben strutturata sul palmo grazie all'elaborato processo di rifinitura. Utilizzabile su touchscreen, in modo che sia possibile utilizzare smartphone e altri schermi sensibili al tatto senza dover togliere il guanto. Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Privi di DMF e certificati Öko-Tex®.

Guanto per montaggio MASTER FIT con palmo puntinato.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso

Misure guanti da lavoro	8
Serie	MASTER FIT
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	4131X
Materiale supporto	Lycra® / poliammide
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	255 mm
Colore	blu / nero
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso