

**Garant****Paio di guanti MASTER FIT, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094303 10
GTIN	4062406295455
Classe articolo	01H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanti per montaggio MASTER FIT. Con un innovativo rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua per le massime prestazioni in termini di precisione, flessibilità e sensibilità tattile negli ambienti asciutti. Superficie ben strutturata sul palmo grazie all'elaborato processo di rifinitura. Utilizzabile su touchscreen, in modo che sia possibile utilizzare smartphone e altri schermi sensibili al tatto senza dover togliere il guanto. Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Privi di DMF e certificati Öko-Tex®.

Guanto per montaggio MASTER FIT con palmo puntinato.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Misure guanti da lavoro	10

Serie	MASTER FIT
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	4131X
Materiale supporto	Lycra® / poliammide
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	255 mm
Colore	blu / nero
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso