

Garant**Paio di guanti MASTER FIT, Misure guanti da lavoro: 6****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094302 6 |
| GTIN | 4062406295257 |
| Classe articolo | 01H |

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti per montaggio MASTER FIT. Con un innovativo rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua per le massime prestazioni in termini di precisione, flessibilità e sensibilità tattile negli ambienti asciutti. Superficie ben strutturata sul palmo grazie all'elaborato processo di rifinitura. Utilizzabile su touchscreen, in modo che sia possibile utilizzare smartphone e altri schermi sensibili al tatto senza dover togliere il guanto. Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Privi di DMF e certificati Öko-Tex®.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Serie | MASTER FIT |

| | |
|------------------------------------|--|
| Misure guanti da lavoro | 6 |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Contenuto | 12 |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen |
| EN 388 | 4131X |
| Materiale supporto | Lycra® / poliammide |
| Rivestimento | PU a base d'acqua / nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Lunghezza | 255 mm |
| Colore | blu / nero |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |