

Garant**Guanti da meccanico Hybrid, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094005 7
GTIN	4062406295486
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto da meccanico robusto e al tempo stesso molto flessibile, ideale per svolgere attività complesse e manipolare oggetti pesanti e ingombranti. Il palmo è realizzato in skay simil-pelle estremamente resistente all'abrasione. L'imbottitura integrata permette inoltre l'assorbimento di urti e colpi, proteggendo ulteriormente la mano. Dorso elastico e al contempo traspirante per garantire il massimo comfort. Indice adatto per l'uso su touchscreen. Questa caratteristica consente all'utilizzatore di usare lo smartphone senza doversi togliere il guanto.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Misure guanti da lavoro	7

Contenuto	1
Asciugatura	Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo
EN 388	4111X
Materiale supporto	Skay simil-pelle / spandex
Campo di applicazione	Heavy Duty
Lunghezza	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti multiuso