

Garant**Carrello a filo in acciaio TG9 con 5 piani di carico, Modello: TG98****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura saldata in acciaio, ripiani in **pannello di legno** con superficie antigraffio color antracite. Regolazione con passo di 40 mm. Impugnatura laterale pieghevole con rivestimento bicomponente in Haptoprene® per un angolo di apertura anta molto ampio. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano antitraccia, Ø 200 mm. Chiusura centralizzata mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Norma:**EN 1757-3****Accessori speciali:**

Ripiano supplementare n. art. 918578.

Verniciatura:Argento **termovernicciato**.**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata per ripiano	95 kg
Portata totale	500 kg
Profondità	810 mm
Altezza	1835 mm
Larghezza piano di carico	1200 mm
Profondità piano di carico	800 mm
Peso	179 kg
Larghezza	1400 mm
Ø Ruota	200 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	40
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrello a cassone

Accessori

Ripiano supplementare da montare nei carrelli con sponde in rete di filo d'acciaio TG9 Prof. piano di carico 800 mm	918578 800
---	------------