

Garant**Giunto di sicurezza con filettatura interna filettatura interna, Filettatura interna di raccordo: 3/8pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080271 3/8
GTIN	4062406294984
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

Il giunto di sicurezza ad alte prestazioni GARANT ha una capacità di flusso estremamente elevata ed è realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.

Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

Nota:

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Descrizione tecnica

Filettatura interna di raccordo	3/8 pollici
Pressione massima di esercizio	16 bar
Valore della portata	2250 l/min
Tipo di prodotto	Giunto

Accessori

Nipplo con filettatura interna
Set di 5 pezzi Filettatura
interna di raccordo 3/8 pollici

080291 3/8