

Garant**Giunto di sicurezza con raccordo tubo raccordo tubo, Ø Interno (nominale) raccordo tubo: 11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080272 11
GTIN	4062406296964
Classe articolo	01A

Descrizione**Esecuzione:**

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano. Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

Nota:

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	16 bar
Valore della portata	2250 l/min
Ø Interno (nominale) raccordo tubo	11 mm
Tipo di prodotto	Giunto

Accessori

Nipplo con raccordo tuboset di 5 pezzi Ø Interno
(nominale) raccordo tubo 11 mm

080292 11

Nipplo con Stream Line Ø interno (nominale) raccordo
tubo 11 mm

080293 11