

**Garant****Giunto di sicurezza con filettatura esterna filettatura esterna, Filettatura di raccordo esterna: 1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080270 1/4
GTIN	4062406294946
Classe articolo	01A

**Descrizione****Esecuzione:**

Il giunto di sicurezza ad alte prestazioni GARANT ha una capacità di flusso estremamente elevata ed è realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.

Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

**Nota:**

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

**La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.**

**Descrizione tecnica**

Valore della portata	2250 l/min
Filettatura di raccordo esterna	1/4 pollici
Pressione massima di esercizio	16 bar
Tipo di prodotto	Giunto

---

## Accessori

Nipplo con filettatura esternaSet di 5 pezzi Filettatura di  
raccordo esterna 1/4 pollici

080290 1/4