

**Garant****Giunto di sicurezza con filettatura interna filettatura interna, Filettatura interna di raccordo: 1/2pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080271 1/2
GTIN	4062406294991
Classe articolo	01A

**Descrizione****Esecuzione:**

Il giunto di sicurezza ad alte prestazioni GARANT ha una capacità di flusso estremamente elevata ed è realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.

Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

**Nota:**

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

**La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.**

**Descrizione tecnica**

Valore della portata	2250 l/min
Pressione massima di esercizio	16 bar
Filettatura interna di raccordo	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Giunto

---

## Accessori

Nipplo con filettatura interna  
Set di 5 pezzi Filettatura  
interna di raccordo 1/2 pollici

080291 1/2