

Garant**Disco di lucidatura al diamante CaraFin, Ø 150 mm, Grana: D64µm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567899 D64
GTIN	4062406295707
Classe articolo	51G

Descrizione**Esecuzione:**

Spugna poliuretanica per lucidatura **CaraFin** con chiusura a strappo in materiale poliuretanic elastico rivestita con **grana diamantata**. Grado di durezza dell'espanso ottimizzato per il tipo di lucidatura. Le grane a legante diamantato offrono un **grado di rendimento notevolmente maggiore** rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Uso:

Notevole flessibilità e adattamento ai contorni. **Senza pasta per lucidatura.**

Per:

Platorello di supporto in PU n. art. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; piattello per lucidatura n. art. 567762 150.
n. art. 077771 PE14-118 e 077771 XCE10-8125.

Nota:

Per altre spugne per lucidatura CaraFin vedi il programma del catalogo 55.

Descrizione tecnica

Tipo di lucidatura	Lucidatura
Colore	rosa

Ø Disco	150 mm
Serie	CaraFin
Sigla materiale abrasivo	D
Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Tipo di prodotto	Disco di lucidatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
a secco	idoneo		