

3M**Anello di tela abrasiva Ø 90×100 mm, 947A, Grana: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568531 60
GTIN	8718734418504
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Nastro in tela abrasiva Premium con grana ceramica **Cubitron™ II** di forma precisa (autoaffilante). Con materiale abrasivo per una lavorazione ancora più a freddo.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min⁻¹.

Prestazioni significativamente maggiori su **materiali di difficile lavorazione** come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, alluminio.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Descrizione tecnica

Nastro di tela abrasiva largh.	100 mm
Nastro di tela abrasiva lungh.	289 mm
Grana	60
Ø nastro di tela abrasiva	90 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Denominazione originale prodotto	947A
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		