

3M**Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm, 947A, Grana: 120****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 568532 120 |
| GTIN | 8718734418566 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Nastro in tela abrasiva Premium con grana ceramica **Cubitron™ II** di forma precisa (autoaffilante). Con materiale abrasivo per una lavorazione ancora più a freddo.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min⁻¹.

Prestazioni significativamente maggiori su **materiali di difficile lavorazione** come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, alluminio.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nastro di tela abrasiva lungh. | 320 mm |
| Grana | 120 |
| Nastro di tela abrasiva largh. | 100 mm |
| Ø nastro di tela abrasiva | 90 mm |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Denominazione originale prodotto | 947A |
| Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

| | |
|-------------------------------|------------|
| Rullo Ø 90×100 mm Modello AIR | 568575 AIR |
|-------------------------------|------------|