


3M**Anello di tela abrasiva Ø 90×100 mm, 337DC, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568534 120
GTIN	8718734418580
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Grana abrasiva incorporata in determinati quadri. Elevata densità della grana per la massima durata. **Nessun intasamento** attraverso i canali predefiniti. **Qualità superficiale uniforme** durante l'intera rettifica, anche con lamiere sottili.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Ø Nastro di tela abrasiva	90 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	289 mm
Denominazione grane 3M	A160
Grana	120
Larghezza nastro di tela abrasiva	100 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Denominazione originale prodotto	337DC
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		