


3M**Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm, 337DC, Grana: 120****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 568535 120 |
| GTIN | 8718734418610 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Grana abrasiva incorporata in determinati quadri. Elevata densità della grana per la massima durata. **Nessun intasamento** attraverso i canali predefiniti. **Qualità superficiale uniforme** durante l'intera rettifica, anche con lamiere sottili.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Larghezza nastro di tela abrasiva | 100 mm |
| Lunghezza nastro di tela abrasiva | 320 mm |
| Denominazione grane 3M | A160 |
| Ø Nastro di tela abrasiva | 100 mm |
| Grana | 120 |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Denominazione originale prodotto | 337DC |
| Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |