

3M**Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm, 237AA, Grana: 600**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568538 600
GTIN	8718734418726
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 100×100 mm (314×100 mm).

La struttura piramidale fine della superficie garantisce **una finitura uniforme e la massima durata**. Particolarmente indicata per la rettifica intermedia di lamiere in acciaio legato.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø Foro 19 mm). Velocità massima 5000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Grana	600
Denominazione grane 3M	A030
Lunghezza nastro di tela abrasiva	320 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva	100 mm
Ø Nastro di tela abrasiva	100 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Denominazione originale prodotto	237AA
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
a secco	idoneo		