

**3M****Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm, 237AA, Grana: 280**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568538 280
GTIN	8718734418719
Classe articolo	53M

## Descrizione

### Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 100×100 mm (314×100 mm).

La struttura piramidale fine della superficie garantisce **una finitura uniforme e la massima durata**. Particolarmente indicata per la rettifica intermedia di lamiere in acciaio legato.

### Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø Foro 19 mm). Velocità massima 5000 min<sup>-1</sup>.

## Descrizione tecnica

Grana	280
Ø Nastro di tela abrasiva	100 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva	100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	320 mm
Denominazione grane 3M	A065
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Denominazione originale prodotto	237AA
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
a secco	idoneo		