

**Garant****Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568558 180
GTIN	4062406297947
Classe articolo	51M

**Descrizione****Esecuzione:**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Mini-nastri di tela abrasiva in tessuto non tessuto per dissolvenza, satinatura e finitura.

Con pellicola di supporto per migliore applicazione su tutti i rulli.

**Uso:**

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min<sup>-1</sup>.

**Descrizione tecnica**

Confronto granulometrico	180
Colore	rosso
Larghezza nastro di tela abrasiva	100 mm
Ø Nastro di tela abrasiva	100 mm
Esecuzione	A medium
Lunghezza nastro di tela abrasiva	320 mm
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Tipo di prodotto

Nastro di tela abrasiva

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

**Accessori**

Rullo Ø 90×100 mm Modello AIR

568575 AIR