

Garant**Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm, Confronto granulometrico: 280****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568558 280
GTIN	4062406297954
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø **100×100 mm** (314×100 mm).

Mini-nastri di tela abrasiva in tessuto non tessuto per dissolvenza, satinatura e finitura.

Con pellicola di supporto per migliore applicazione su tutti i rulli.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Larghezza nastro di tela abrasiva	100 mm
Colore	blu
Ø Nastro di tela abrasiva	100 mm
Confronto granulometrico	280
Lunghezza nastro di tela abrasiva	320 mm
Esecuzione	A very fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Tipo di prodotto

Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Rullo Ø 90×100 mm Modello AIR

568575 AIR