

**Garant****Rullo Ø 100×100 mm, Modello: AIR**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	568577 AIR
GTIN	4062406297961
Classe articolo	56S

## Descrizione

**Esecuzione:**

Foro dell'attacco Ø 19 mm con cava doppia per chiavetta.

Esecuzione pneumatica, impostazione personalizzata del grado di durezza. Con adattatore per pompe della bicicletta incluso.

**Uso:**

Per l'inserimento di mininastri di tela abrasiva n° articolo 568531 – 568561.

## Descrizione tecnica

Grado di durezza	AIR
Colore	nero
Struttura	pneumatico
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	100 mm
Ø Foro	19 mm
Tipo di prodotto	Rullo per satinatura

