



### Giacca multinorma VIS-LINE, giallo / blu pervinca, Taglia: 114



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091701 114    |
| GTIN            | 4057121456793 |
| Classe articolo | 09S           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Gli indumenti multinorma VIS-LINE si contraddistinguono per una **forma ergonomica e dinamica**, un'elevata robustezza e un'ottima resistenza agli strappi. Grazie al design moderno e alla molteplicità di colori, questi indumenti possono essere facilmente **abbinati alla serie PRO-LINE** di Rofa. Gli **elementi riflettenti** sono applicati in modo leggermente sovrapposto, facilitando le operazioni di riparazione.

La giacca con **maniche preformate** garantisce un'eccellente libertà di movimento.

- **Colletto rovesciabile.**
- **Parte centrale anteriore con bottoni a pressione.**
- **Tasche laterali e pettorali con patella e bottone a pressione.**
- **Maniche regolabili con bottoni a pressione.**
- **Pieghe nella parte posteriore per agevolare i movimenti.**
- **Ampia tasca pettorale interna con chiusura a strappo.**
- **Parte posteriore allungata.**

##### Norma:

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**

· **EN 61482-1-2**

**Nota:**

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

**Giacca** certificata a norma **EN ISO 20471 classe 1** in blu pervinca / giallo al n. art. 091702.

### Descrizione tecnica

|   |   |
|---|---|
| Serie   | VIS-LINE  |
| Taglia DE                                       | 114   |
| Genere  | da uomo   |
| Composizione del tessuto                        | 65% cotone  |
| Composizione del tessuto                        | 2% altra fibra                                      |
| Composizione del tessuto                        | 33% poliestere                                      |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m <sup>2</sup>                                |
| Lavaggio  | Colorati 60 °C                                      |
| Colore  | giallo / blu pervinca                               |
| Norma   | EN 13034-6  |
| Norma   | EN 61482-1-2  |
| Norma   | EN ISO 20471  |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 1149<br>Caratteristiche antistatiche     |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 11611 Protezione<br>durante la saldatura |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 11612 Protezione<br>da fiamme e calore   |
| Tipo di prodotto                                | Giacca alta visibilità                              |