



Giacca multinorma VIS-LINE, blu pervinca / giallo, Taglia: 44



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091702 44
GTIN	4057121534460
Classe articolo	09S

Descrizione

Esecuzione:

Gli indumenti multinorma VIS-LINE si contraddistinguono per una **forma ergonomica e dinamica**, un'elevata robustezza e un'ottima resistenza agli strappi. Grazie al design moderno e alla molteplicità di colori, questi indumenti possono essere facilmente **abbinati alla serie PRO-LINE** di Rofa. Gli **elementi a riflessione** sono applicati in modo leggermente sovrapposto, facilitando le operazioni di riparazione.

La giacca con **maniche preformate** garantisce un'eccellente libertà di movimento.

- **Colletto rovesciabile.**
- **Parte centrale anteriore con bottoni a pressione.**
- **Tasche laterali e pettorali con patella e bottone a pressione.**
- **Maniche regolabili con bottoni a pressione.**
- **Pieghe nella parte posteriore per agevolare i movimenti.**
- **Ampia tasca pettorale interna con chiusura a strappo.**
- **Parte posteriore allungata.**

Norma:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/ A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Descrizione tecnica

Taglia DE	44
Genere	da uomo
Serie	VIS-LINE
Composizione del tessuto	65% cotone
Composizione del tessuto	2% altra fibra
Composizione del tessuto	33% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	350 g/m ²
Lavaggio	Colorati 60 °C
Colore	blu pervinca / giallo
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN ISO 20471
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Tipo di prodotto	Giacca alta visibilità