



Giacca multinorma VIS-LINE, blu pervinca / giallo, Taglia: 110



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091702 110
GTIN	4057121534644
Classe articolo	09S

Descrizione

Esecuzione:

Gli indumenti multinorma VIS-LINE si contraddistinguono per una **forma ergonomica e dinamica**, un'elevata robustezza e un'ottima resistenza agli strappi. Grazie al design moderno e alla molteplicità di colori, questi indumenti possono essere facilmente **abbinati alla serie PRO-LINE** di Rofa. Gli **elementi a riflessione** sono applicati in modo leggermente sovrapposto, facilitando le operazioni di riparazione.

La giacca con **maniche preformate** garantisce un'eccellente libertà di movimento.

- **Colletto rovesciabile.**
- **Parte centrale anteriore con bottoni a pressione.**
- **Tasche laterali e pettorali con patella e bottone a pressione.**
- **Maniche regolabili con bottoni a pressione.**
- **Pieghe nella parte posteriore per agevolare i movimenti.**
- **Ampia tasca pettorale interna con chiusura a strappo.**
- **Parte posteriore allungata.**

Norma:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/ A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Descrizione tecnica

Serie	VIS-LINE
Genere	da uomo
Taglia DE	110
Composizione del tessuto	65% cotone
Composizione del tessuto	2% altra fibra
Composizione del tessuto	33% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	350 g/m ²
Lavaggio	Colorati 60 °C
Colore	blu pervinca / giallo
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN ISO 20471
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Tipo di prodotto	Giacca alta visibilità