



## Salopette multinorma VIS-LINE, blu pervinca / giallo, Taglia: 94



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091708 94     |
| GTIN            | 4057121455710 |
| Classe articolo | 09S           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gli indumenti multinorma VIS-LINE si contraddistinguono per una **forma ergonomica e dinamica**, un'elevata robustezza e un'ottima resistenza agli strappi. Grazie al design moderno e alla molteplicità di colori, questi indumenti possono essere facilmente **abbinati alla serie PRO-LINE** di Rofa. Gli **elementi a riflessione** sono applicati in modo leggermente sovrapposto, facilitando le operazioni di riparazione.

La salopette è dotata di **inserti elastici laterali** e gambe preformate per una maggiore libertà di movimento. Le bretelle elasticizzate garantiscono un comfort ulteriore. La tasca sulla pettorina è provvista di patella e bottoni a pressione.

- **Tasche più ampie.**
- **Patta con chiusura lampo.**
- **Tascone con tasca portacellulare applicata con patella e bottoni a pressione.**
- **Tasca portametro con patella e bottone a pressione.**
- **Tasche sulle ginocchia certificate a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere numero articolo del produttore 920.**
- **Tasche posteriori con patella e bottone a pressione.**

#### Norma:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

#### Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con il prospetto delle grandezze delle confezioni internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

## Descrizione tecnica

|   |   |
|---|---|
| Taglia DE                                       | 94  |
| Genere  | da uomo   |
| Serie   | VIS-LINE  |
| Composizione del tessuto                        | 65% cotone  |
| Composizione del tessuto                        | 2% altra fibra                                      |
| Composizione del tessuto                        | 33% poliestere                                      |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m <sup>2</sup>                                |
| Lavaggio  | Colorati 60 °C                                      |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 1149<br>Caratteristiche antistatiche     |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 11611 Protezione<br>durante la saldatura |
| Abbigliamento a norma                           | DIN EN ISO 11612 Protezione<br>da fiamme e calore   |
| Colore  | blu pervinca / giallo                               |
| Norma   | EN 13034-6  |
| Norma   | EN 61482-1-2  |
| Norma   | EN ISO 20471  |
| Norma   | EN 14404  |
| EN 20471 (abiti ad alta visibilità)             | Classe 1  |
| Tipo di prodotto                                | Salopette alta visibilità                           |