

Garant**Coppia di parallele temprate, 125×10 Lato inferiore magnetico, Altezza: 20mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	366326 20
GTIN	4062406298487
Classe articolo	31Z

Descrizione

Vantaggi:

- Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.
- Riduzione dei tempi di allestimento.

Descrizione tecnica

Lunghezza	125 mm
Altezza	20 mm
Larghezza	10 mm
Tolleranza altezze	± 0,01 mm
Durezza	60 HRC
Tipo di prodotto	Parallele temprate