




## set chiavi a bussola 3/8, Numero degli utensili: 37



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953748 37
GTIN	2050002043015
Classe articolo	91A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

#### Fornitura:

Inserto in espanso rigido n. art. 952001 Dim. 953748: 1 pz.

Bussola poligonale STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 637000 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Bussola esagonale STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 637600 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10: cad. 1 pz.

Bussola STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 637450 Dim. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: cad. 1 pz.

Bussola STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 637560 Dim. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: cad. 1 pz.

Cricchetto reversibile STAHLWILLE da 3/8 pollice n. art. 635000 Dim. 3/8: 1 pz.

Prolunga STAHLWILLE n. art. 635400 Dim. 75; 240: cad. 1 pz.

Impugnatura a T STAHLWILLE n. art. 635700 Dim. 165: 1 pz.

Snodo cardanico STAHLWILLE n. art. 636200 Dim. 3/8: 1 pz.

### Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Larghezza in G	8
Profondità	500 mm
Peso	1,962 kg

Larghezza	200 mm
Numero degli utensili	37
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX15	637560 TX15
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX20	637560 TX20
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 16 mm	637000 16
Cricchetto reversibile, 3/8 pollice Modello 3/8	635000 3/8
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637600 6
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 13 mm	637000 13
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX10	637560 TX10
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 11 mm	637000 11
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm	637600 7
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 19 mm	637000 19
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637600 5
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 15 mm	637000 15
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E14	637450 E14
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 17 mm	637000 17
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E12	637450 E12

Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E7	637450 E7
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 18 mm	637000 18
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX40	637560 TX40
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 9 mm	637000 9
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636200 3/8
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E8	637450 E8
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 8 mm	637000 8
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX27	637560 TX27
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E5	637450 E5
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 12 mm	637000 12
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX30	637560 TX30
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 14 mm	637000 14
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 10 mm	637000 10
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX9	637560 TX9
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX25	637560 TX25
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 165 mm	635700 165
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E10	637450 E10
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637600 4
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953748	952001 953748
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E6	637450 E6

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637600 10
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637600 8