



Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, Numero degli utensili: 38



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	953829 38
GTIN	2050002042025
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido n. art. 952001 Dim. 953829: 1 pz.

Bussola esagonale STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 631000 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: cad. 1 pz.

Bussola esagonale STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5: cad. 1 pz.

Cricchetto reversibile STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 632000 Dim. 1/4: 1 pz.

Prolunga STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 632400 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.

Impugnatura STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 632800 Dim. 150: 1 pz.

Impugnatura a T in lega STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 633000 Dim. 116: 1 pz.

Snodo cardanico STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 633500 Dim. 1/4: 1 pz.

Cricchetto reversibile STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 640100 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641000 Dim. 130; 255: cad. 1 pz.

Impugnatura a T in lega STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641300 Dim. 300: 1 pz.

Snodo cardanico in lega STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641600 Dim. 1/2: 1 pz.

Bussola poligonale STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 642200 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: cad. 1 pz.

Bussola esagonale STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 643200 Dim. 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Numero degli utensili	38
Profondità	500 mm
Larghezza in G	10
Peso	3,793 kg
Larghezza	250 mm
Profondità in G	20
Esecuzione	con chiave a bussola
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10×20
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633000 116
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 4 mm	631700 4
Cricchetto reversibile, 1/4 pollice Modello 1/4	632000 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643200 6
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643200 10
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642200 27
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642200 22

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642200 18
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 3 mm	631700 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642200 17
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643200 8
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642200 30
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 5 mm	631700 5
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632800 150
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642200 19
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642200 13
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642200 21
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643200 12
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Modello 1/2	640100 1/2
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642200 24
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633500 1/4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643200 14
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642200 16
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953829	952001 953829
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7

