

Garant
Set da officina, Numero degli utensili: 34

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955003 34
GTIN	4062406298272
Classe articolo	91A

Descrizione
Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per :

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassette a estrazione totale e un passo da **20 G x 16 G** o 500 x 400 mm (larghezza x profondità).

Carrello per officina n. art. 914520 – 914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955003: 1 pz.

Chiavi combinate GARANT n. art. 613600 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Cricchetto GARANT reversibile n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga GARANT 1/2 pollice n. art. 641029 Dim. 130; 255: cad. 1 pz.

Impugnatura a T GARANT da 1/2 pollici n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT n. art. 641629 Dim. 1/2: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT n. art. 642325 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.

Bussola poligonale lunga GARANT n. art. 642529 Dim. 17; 19; 21: cad. 1 pz.

Giravite a intaglio GARANT n. art. 660030 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.

Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667690 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 300: 1 pz.

Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 180: 1 pz.

Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.
per l'arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Larghezza: 500 mm

Profondità: 400 mm

Larghezza in G: 20

Profondità in G: 16

Descrizione tecnica

Profondità	400 mm
Larghezza	500 mm
Numero di utensili	34
Profondità in G	16
Larghezza in G	20
Esecuzione	per cassettei dei carrelli per officina
Per altezza frontalini dei cassettei	75 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	125 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	20×16
Per l'arredamento industriale	Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Chiave combinata Apertura 16 mm	613600 16
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Chiave combinata Apertura 7 mm	613600 7
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613600 5,5
Chiave combinata Apertura 19 mm	613600 19

Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642325 14
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642325 19
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm	660030 3,5
Pinza cromata, con impugnatura in bimatereale Lunghezza complessiva 180 mm	700940 180
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Chiave combinata Apertura 8 mm	613600 8
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642325 21
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Chiave combinata Apertura 17 mm	613600 17
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955003	952001 955003
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2
Martello da fabbro con colletto salvamanico Peso senza manico 300 g	750110 300
Chiave combinata Apertura 10 mm	613600 10
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642325 13
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642325 22
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Chiave combinata Apertura 18 mm	613600 18

Chiave combinata Apertura 13 mm	613600 13
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642325 17
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642325 16
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642529 21
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642529 19
Chiave combinata Apertura 16 mm	613500 16
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642325 24
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642325 18
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita Lunghezza complessiva 250 mm	706001 250
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642529 17
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642325 15