

Garant**Carrello "L-Trolley" con 5 ripiani estraibili, Numero di ripiani estraibili: 5****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 693370 5 |
| GTIN | 4062406300036 |
| Classe articolo | 61G |

Descrizione**Esecuzione:**

Il carrello adatto per il trasporto di fino a 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 (Non compreso nella fornitura. Vedi catalogo alla sezione Gruppo merci 69. Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello è dotato di pareti bilaterali forate per l'alloggiamento rapido degli accessori. Con 4 ruote piroettanti, di cui 2 con dispositivo di bloccaggio. Sistema di chiusura centrale per cassetti integrato. Protezione per ogni singolo cassetto non manipolabile (è possibile aprire solo un cassetto per volta). Due maniglie con rivestimento bicomponente in Haptoprene® sul lato superiore del carrello. Mensola in lamiera di acciaio. I protettori in plastica proteggono gli angoli superiori del carrello impedendo il danneggiamento delle superfici delicate in caso di urto. L-BOXX® facilmente fissabili sull'angolo posteriore mediante semplice sistema a clic, per la massima sicurezza antiscivolamento.

Per :

L-BOXX® n. art. 693330, 693335 e 693337 cad. nella Dim. 102.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Rispettare la portata massima dei singoli ripiani estraibili come indicato nelle istruzioni per l'uso.

Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Altezza: 1085 mm

Larghezza: 570 mm

Profondità: 440 mm

Peso: 38 kg

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Numero dei cassetti | 5 |
| Peso | 38 kg |
| Altezza | 1085 mm |
| Larghezza | 570 mm |
| Profondità | 440 mm |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |