

**Garant****Set di 5 dischi di lucidatura diamantati CaraFin, Ø 22 mm, Grana: D5µm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553980 D5
GTIN	4062406300081
Classe articolo	51G

**Descrizione****Esecuzione:**

**Utensili di lucidatura diamantati CaraFin** con **diamante monocristallino** su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un **grado di rendimento notevolmente maggiore** rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura. Ideale per la levigatura di vernici a buccia d'arancia durante il processo di lucidatura.

**Vantaggi:**

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come nelle paste diamantate. Adattamento ottimale ai contorni.

**Uso:**

Lavori di lucidatura con il massimo livello di flessibilità e di adattamento ai contorni **senza l'utilizzo di paste per lucidatura**.

Per l'utilizzo in combinazione con i sistemi di microsmerigliatura n. art. 078140 e 078150. Numero di giri consigliato 2000 min<sup>-1</sup>.

**Descrizione tecnica**

Colore	bianco
Ø Disco	22 mm
Tipo di lucidatura	Lucidatura a specchio

Serie	CaraFin
Sigla materiale abrasivo	D
Velocità consigliata	2000 min <sup>-1</sup>
Attributo del nome del prodotto	Ø 22 mm
Tipo di prodotto	Disco di lucidatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		