

Garant**Rotolo di tessuto abrasivo, 115 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556087 400
GTIN	4062406300890
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

Tessuto non tessuto a elevate prestazioni con **distribuzione della grana estremamente compatta** fino in profondità nel materiale in fibra. L'innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una **capacità di abrasione più aggressiva**, massima durata senza intasamenti e una **micrografia di rettifica ancora più uniforme**.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Fine / molto fine:** per pulire superfici delicate, per eliminare leggeri graffi dai metalli. Adatto anche a conferire una patina opacizzante fine / molto fine agli acciai e ai metalli non ferrosi.

Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	400 - 600
Esecuzione	S Super Fine
Colore	grigio
Grado di finezza	fine
Struttura del tessuto	400
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza rullo	115 mm
Lunghezza rotolo	10 m
Attributo del nome del prodotto	115 mm × 10 m
Tipo di prodotto	Rotolo di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

a secco

idoneo

Accessori

Frattazzi per smerigliatura a mano

556020

Mandrino

556030