

**Garant**

**Rotolo di tessuto abrasivo flessibile, 100 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 280**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556083 280
GTIN	4062406301071
Classe articolo	51M

**Descrizione****Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

Tessuto non tessuto **flessibile** a elevate prestazioni con **distribuzione della grana estremamente compatta** fino in profondità nel materiale in fibra. L'innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una **capacità di abrasione più aggressiva**, massima durata senza intasamenti e una **micrografia di rettifica ancora più uniforme**. L'**enorme flessibilità** facilita l'uso nei punti di difficile accesso.

**Vantaggi:**

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

**Uso:**

Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio. **Medio/fine:** impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate; per pulire prima della fase di verniciatura.

## Descrizione tecnica

Colore	rosso
Grado di finezza	medio-fine
Esecuzione	A Very Fine
Struttura del tessuto	280
Confronto granulometrico	280 - 360
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza rullo	100 mm
Lunghezza rotolo	10 m
Attributo del nome del prodotto	100 mm × 10 m
Tipo di prodotto	Rotolo di tessuto abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		

Uni	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto
a secco	idoneo

---

## Accessori

Mandrino	556030
Frattazzi per smerigliatura a mano	556020