

**Garant****Set di 10 pad di tessuto abrasivo flessibile, 100×200 mm, Struttura del tessuto: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556143 1000
GTIN	4062406301064
Classe articolo	51M

**Descrizione****Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

Pad in tessuto abrasivo flessibile e aggressivo.

**Vantaggi:**

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

**Uso:**

Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio. **Fine / molto fine:** per pulire superfici delicate e per eliminare leggeri graffi dai metalli. Anche per conferire una patina opacizzante fine/molto fine agli acciai e ai metalli non ferrosi.

**Fornitura:**

Set con 10 pad.

**Descrizione tecnica**

Colore	grigio
Esecuzione	S Ultra Fine

Confronto granulometrico	600 - 1000
Grado di finezza	molto fine
Struttura del tessuto	1000
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza	100 mm
Lunghezza	200 mm
Attributo del nome del prodotto	100×200 mm
Numero di pad	10
Tipo di prodotto	Pad di tessuto abrasivo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

---

**Accessori**

Mandrino	556030
Fratteggi per smerigliatura a mano	556020