

Garant GRIDLINE

### Carrello montato di fabbrica per armadi GridLine, Per profondità alloggiamento in G: 28



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	958482 28
GTIN	4062406301125
Classe articolo	9GK

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Set GridLine composto da 2 traverse in lamiera di acciaio zincato. Completo di ruote montate e 1 set di maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Da avvitare ad armadi e cassettiere per utensili GridLine. **Spinta laterale.**

Montaggio in fabbrica contestualmente all'ordine di un armadio GridLine.

##### Per:

Cassettiere per utensili n. art. 931005 – 931435, armadi capienti n. art. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

##### Fornitura:

1× traversa con 2 ruote piroettanti con freno, 1× traversa con 2 ruote fisse, 1× set di maniglie.

##### Attenzione:

**Dato il pericolo di ribaltamento, per il montaggio del carrello rispettare assolutamente l'altezza massima indicata.**

**Per la portata tenere conto del peso proprio dell'armadio / della cassettiere per utensili.**

##### Nota:

Set per cassettiere per utensili GridLine di altezza massima di 1.000 mm. Portata massima per cassettiere per utensili: totale 600 kg. **E' indispensabile che i cassetti siano del tipo con lo sblocco di sicurezza ad una mano.**

Carrello per armadi capienti GridLine di altezza massima di 1000 mm. Portata massima per armadi capienti: totale 200 kg. **Solo per armadi capienti GridLine senza cassetti.**

#### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

Profondità	700 mm
Ø Ruota piroettante	125 mm
Altezza appoggio	160 mm
Ø Ruota fissa	125 mm
Portata massima	600 kg
Tipo di prodotto	Carrello